


HPE II Fff蔬果硬度测试器

精湛工艺 / 精准测量 / 精益求精

HPE II Fff蔬果硬度测试器

蔬果从成熟，采收到运输的每一个环节都具有关键的时效性。博锐针对蔬果产业所研发的HPE II Fff 有独特的测针头设计，依照不同的水果，用户可以简单的做拆换选取最适合的测针头。非破坏性的测试不会损害任何蔬果的表面，因此在做完测试后，蔬果仍然可以完整的销售出去。便携式的设计除了在室内使用更适用于室外的工作场所。



高度	宽度	厚度	重量
160mm	66mm	37mm	371g



针对不同蔬果可更换式压头



一台标准的HPE II Fff会附带一款客户选用的压头,除此还能增购其他多种不同的压头做自行更换。除了蔬果, HPEII Fff也有实际案例被用来测肉类产品的硬度。如客户有非常特殊的蔬果或肉品, 博锐也可先做代测服务再研发出最适用的压头

可自行简单快速的更换压头

强调便利性是博锐产品在设计之初的宗旨,无需使用任何工具,便可简单的用手转动卸下压头并更换其他尺寸的压头。整个更换过程不需要30秒即可完成。



一机多种测试功能

近40种不同种类的蔬果和肉品的硬度测试,如桃,李,杏,梨,木瓜,苹果,芒果,桔子等,用户只需要1台高智能的HPE II Fff加上6种可选式压头就可简单达成任务



其选择有：

- 1, 针对桃,李和杏的0.1cm²探针
- 2, 针对樱桃,甜瓜,西红柿,葡萄和蓝莓的0.25cm²探针
- 3, 草莓,西瓜,青花菜,肉,豆腐的0.50cm²探针
- 4, 梨,木瓜,苹果,芒果,桔子和柑橘类水果的球形Φ5.0mm探针
- 5, 大头菜,黄瓜,胡萝卜,萝卜的球形Φ2.5mm探针
- 6, 熟土豆,橡胶,熏鱼的r = 6.35mm探针

电子规格

- 电源：锂电池3.6/1½ AAA 续航能力2000小时
- 数据显示：精度0.1 Fff
- 精度公差：±0.5 Fff
- 数据传输：RS 232
- 记忆：300个数据



测试规格

探针	弹簧力	施力	压脚尺寸	测试深度	测试范围
	806, 50mN	12. 5N	0. 10cm²	2. 5mm	0-100
	806, 50mN	12. 5N	0. 25cm²	2. 5mm	0-100
	806, 50mN	12. 5N	0. 50cm²	2. 5mm	0-100
	806, 50mN	12. 5N	φ 2. 5mm	2. 5mm	0-100
	806, 50mN	12. 5N	φ 5. 0mm	2. 5mm	0-100
	806, 50mN	12. 5N	R=6. 35mm	2. 5mm	0-100

包装内容

HPE II Fff电子式硬度测试器

数据线

探针（可选其中一种）

产品包装盒



其它配件



格式探针



GKB03数据传输软件